


Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/rekawy-elektroizolacyjne-p-3081.html>

## Rękawy elektroizolacyjne

Numer katalogowy

Rękawy elektroizolacyjne

Producent

Salisbury


### Opis produktu

**Rękawy elektroizolacyjne** pozwalają powiększyć powierzchnię ochrony ręki od końca rękawicy do końca ramienia w pełni chroniąc przed przypadkowym kontaktem z urządzeniami pod napięciem. Rękawy posiadają wzmocnione zgięcie na mankiecie, które ułatwia również lepsze dopasowanie rękawu do rękawicy. Wszystkie rękawy spełniają **ASTM D1051**.

### Rozmiarówka

Rękawy powinny pasować do ręki w sposób umożliwiający swobodne ruchy, zakrywając rękę od ramienia do rękawicy. Zaleca się używanie rękawów zakrywających całą rękę do momentu styku z rękawicą aby zminimalizować ryzyko zsunięcia rękawicy.

| Rękaw z prostym rękawem (Zdjęcie 1)      |             |            |  |
|------------------------------------------|-------------|------------|--|
| B in. (mm)                               | C in. (mm)  | D in. (mm) |  |
| Mały                                     |             |            |  |
| 15,13 (384)                              | 12,5 (317)  | 5,75 (146) |  |
| Regularny                                |             |            |  |
| 15,5                                     | 11,25 (286) | 5,5 (140)  |  |
| Duży                                     |             |            |  |
| 17 (432)                                 | 12,87 (327) | 6,87 (175) |  |
| Bardzo duży                              |             |            |  |
| 19 (483)                                 | 13,25 (337) | 6,87 (175) |  |
| Rękaw z wykrzywionym rękawem (Zdjęcie 2) |             |            |  |
| B in. (mm)                               | C in. (mm)  | D in. (mm) |  |
| Mały                                     |             |            |  |
| 15,13 (384)                              | 12,5 (317)  | 5,75 (146) |  |
| Regularny                                |             |            |  |
| 15,5                                     | 12,25 (311) | 5,25 (33)  |  |
| Duży                                     |             |            |  |
| 16 (406)                                 | 12,87 (327) | 6,87 (175) |  |
| Bardzo duży                              |             |            |  |
| 17,5 (445)                               | 12,87(327)  | 7 (178)    |  |



**Rękawy** są produkowane przy użyciu tej samej metody co rękawice. Porcelanową formę zanurza się w ciekłej gumie, następnie zostają wysuszone, przycięte, oznaczone i wygięte. Każdy rękaw poddawany jest testom dielektrycznym. Rękawy dostępne są w tych samych kolorach co rękawice (kombinacja 2 kolorów).

Salisbury oferuje 2 rodzaje rękawów: prosty oraz zakrzywiony. Oba dostępne są w jednym lub kombinacji kolorów. Co ważne, wszystkie rękawy, niezależnie od rozmiaru i klasy, wykonane są z tych samych, wysokiej jakości materiałów wymaganych przez firmę Salisbury.

**Rękawy wykonane metodą natrysku.** Ich zaletą jest możliwość produkcji gumy syntetycznej Typ I lub SALCOR Typ II. Rękawy wykonane z gumy SALCOR zapewniają identyczną ochronę jak guma naturalna a w dodatku odporne są na działanie ozonu oraz promieniowania ultrafioletowego. Rękawy wykonane z gumy typu I występują w kolorach: czarny, żółty oraz bordowy. Rękawy wykonane z gumy SALCOR typ II występują w kolorach: czarny lub pomarańczowy. Rękawy wykonane metodą natryskową występują jedynie jako zakrzywione.

**Rękawy wykonane metodą zanurzenia  
Typ I**

| Klasa | Rozmiar  | Kolor                        |
|-------|----------|------------------------------|
| D0    | S,R,L,XL | Y= żółty                     |
| D1    | S,R,L,XL | B= czarny                    |
| D2    | S,R,L,XL | YB= Y wewnątrz, B- zewnątrz  |
| D3    | S,R,L,XL | RB= R- wewnątrz, B- zewnątrz |
| D4    | S,R,L,XL | YR= Y- wewnątrz, R- zewnątrz |

S= mały, R= regularny, L=duży, XL= bardzo duży. ST= prosty, EC= zakrzywiony  
Np. D2LYB-ST= rękaw klasy 2, rozmiar duży, żółty wewnątrz, czarny zewnątrz, styl prosty.

**Rękawy wykonane metodą natrysku  
Typ I**

| Klasa | Rozmiar | Kolor |
|-------|---------|-------|
| 1     | R,L     | Y     |
| 2     | R,L,XL  | B,Y,M |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 3 | R,L | Y,M |
| 4 | R,L | M   |

R= regularny, L=duży, XL= bardzo duży

B= czarny, Y= żółty, M= bordowy

Np. 2RB= Rękaw klasy 2, rozmiar regularny, kolor czarny

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Rękawy wykonane metodą natrysku</b> |
| <b>Typ II</b>                          |

| Klasa | Rozmiar | Kolor     |
|-------|---------|-----------|
| 1     | R,L     | BS lub OS |
| 2     | R,L,XL  | BS lub OS |

R= regularny, L=duży, XL= bardzo duży

BS= czarny SALCOR, OS= pomarańczowy SALCOR

NP. 2LOS= rękaw klasy 2, rozmiar duży, kolor pomarańczowy